

# ミラー

ガラス鏡に比べ軽量で、割れ難く、加工性・施工性に優れています。

## 【ポリカ】

品番	品名	サイズ	0.5	0.8	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0
K-SM-PCH	ポリカ ミラーシルバー	915×1818	○						
K-SM-PC					○				

## 【アクリル】

品番	品名	サイズ	0.5	0.8	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0
K-SM-PMMA	アクリル ミラーシルバー	1220×1830					○	○	
		600×1830							○

## 【PET】

品番	品名	サイズ	0.5	0.8	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0
K-NK-SMG	GPET シルバーミラー	3×6	○		○				
K-SM-G			△	△	△	△	△	△	
K-SMM-G	GPET シルバーマット				△	△	△		
K-SH-G	GPET シルバーヘアライン		△	△	△	△	△	△	
K-SM-A	APET シルバーミラー		△	△	△	△	△		
K-SMM-A	APET シルバーミラーマット				△				
K-SH-A	APET シルバーヘアライン		△	△	△	△	△		

## 【塩ビ】

品番	品名	サイズ	0.5	0.8	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0
K-SM-V	塩ビ シルバーミラー	3×6	△	△	△	△	△	△	
K-SMM-V	塩ビ シルバーミラーマット				△	△	△		
K-SH-V	塩ビ シルバーヘアライン		△	△	△	△	△		
K-GM-V	塩ビ ゴールドミラー		△		△				
K-GMM-V	塩ビ ゴールドミラーマット		△		△				
K-GH-V	塩ビ ゴールドヘアライン		△		△				

\* ポリカミラーは、ポリカーボネート板にアルミ真空蒸着を施したものです。

\* アクリルミラーは、アクリル板にアルミ真空蒸着を施したものです。

\* PET ミラーは、GPET 板もしくは APET 板にミラー蒸着フィルムを貼合せたものです。

\* GPET シルバーミラーについては、在庫品 (K-NK-SMG) と 受注品 (K-SM-G) で品番を変えています。

(注意: NK 品番の方が SM 品番より貼合せの粘着強度は高いですが、外観面では小さな気泡があり、外観的に劣ります。)